



ПАСПОРТ


Верстак ДиКом ВЛ-К



ДиКом ВЛ-К-100



ДиКом ВЛ-К-150



ДиКом ВЛ-К-200

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

1.1. Столы инструментальные (верстаки) ВЛ-К-100, ВЛ-К-150, ВЛ-К-200 с оцинкованной столешницей. Предназначены для производственных предприятий, мастерских различных направлений, гаражей и т.д. Используются для хранения оснастки, инструмента и материалов. При необходимости столы инструментальные могут укомплектовываться съёмными перфорированными экранами с полками, лотками, держателями инструмента, крючками, пластиковыми ящиками, освещением и дополнительным экраном.

Верстаки изготовлены по ТУ 31.09.11.190-005-71434239-2020, ГОСТ Р 58863-2020.

Максимально допустимая нагрузка на верстак - **до 750 кг.**

Максимально допустимая нагрузка на экран с аксессуарами - **50 кг.**

Рекомендуемая рабочая нагрузка на ящик тумбы- **30 кг**
(50 000 циклов открывания-закрывания).

Максимально допустимая нагрузка на полку тумбы - **60 кг.**

1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru, shop.dikom.ru.



1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки (упаковочные места) - комплектуется по желанию Покупателя.


2.1. ВЛ-К-100/150/200 Столешница

№	Наименование	Кол-во	Изображение
A	ВЛ-К-100 Столешница ВЛ-К-150 Столешница ВЛ-К-200 Столешница	1	


2.2. ВЛ-К Опора

№	Наименование	Кол-во	Изображение
B	Опора	1	
C	Болт М8х20	3	
D	Шайба 8 широкая	3	
E	Заглушка 40х40	2	

2.3. ВЛ-К Косынка для опоры

№	Наименование	Кол-во	Изображение	№	Наименование	Кол-во	Изображение
F	Косынка	1		G	Болт М8х16	1	
				C	Болт М8х20	1	
D	Шайба 8 широкая	1		H	Шайба 8	1	

2.4. ВЛ-К-100/150/200 Панель промежуточная

№	Наименование	Кол-во	Изображение
I	ВЛ-К-100 Панель промежуточная ВЛ-К-150 Панель промежуточная ВЛ-К-200 Панель промежуточная	1	
G	Болт М8х16	4	
H	Шайба 8	4	
J	Саморез 5,5х16	ВЛ-К-100 - 3 ВЛ-К-150 - 5 ВЛ-К-200 - 5	

2.5. ВЛ-К-150/200 Полка-Стенка

№	Наименование	Кол.	Изображение				
K	Полка	1					
L	Стенка	1					
M	Винт М6х12	4		O	Шайба 6	4	
N	Гайка М6	4		J	Саморез 5,5х16	6	

2.6. ВЛ-К-003, ВЛ-К-014, ВЛ-К-015 Тумба инструментальная

№	Наименование	Кол-во	Изображение				
P	Тумба инструментальная	1	 Типоразмер-01 ящики 459х459 h=100 (80) мм и h=300 (280) мм				
Q			 Типоразмер-01 ящики 459х459 h=100 (80) мм и h=200 (180) мм				
R			 Типоразмер-003 ящики 306х459 h=100 (80) мм				
S	Болт М8х18	4		D	Шайба 8 широкая	4	

2.7. ВЛ-К-009, ВЛ-К-010 Тумба инструментальная

№	Наименование	Кол.	Изображение				
T	Тумба инструментальная	1	 ВЛ-К-010				
U			 ВЛ-К-009				
S	Болт М8х18	4		D	Шайба 8 широкая	4	

V - Полка (2 шт.)

M - Винт М6х12 (8 шт.)

N - Гайка М6 (8 шт.)

V - Полка (1 шт.)


M - Винт М6х12 (4 шт.)

N - Гайка М6 (4 шт.)


2.8. ВЛ-К Панель облицовочная к опоре

№	Наименование	Кол-во	Изображение				
W	Панель облицовочная к опоре	1					
X	Заклёпка 4х6 потайная	8		AM	Саморез 4,8х16	8	

2.9. ВЛ-К-100/150/200 Экран

№	Наименование	Кол-во	Изображение
У	ВЛ-К-100 Экран ВЛ-К-150 Экран ВЛ-К-200 Экран	1	

2.10. ВЛ-К Экран Комплект упоров

№	Наименование	Кол.	Изображение	№	Наименование	Кол.	Изображение
Z	Упор левый	1		J	Саморез 5,5x16	7	
AA	Упор правый	1		M	Винт М6х12	6	
				N	Гайка М6	6	

2.11. ВЛ Стойки экрана

№	Наименование	Кол-во	Изображение
AB	Стойка экрана	2	
M	Винт М6х12	8	
O	Шайба 6	8	
AC	Гайка М6 самоконтр.	8	


2.12. Консоль

№	Наименование	Кол-во	Изображение
AD	Консоль	2	
AE	Болт М8х50	4	
AF	Гайка М8 самоконтр.	4	


2.13. Перекладина-направляющая 100/150/200

№	Наименование	100	150	200	Изображение
AG	Перекладина-направляющая 100 / Перекладина-направляющая 150 / Перекладина-направляющая 200	1	1	1	
AN	Заглушка 25x25	2	2	2	
AF	Гайка М8 самоконтр.	6	9	9	
AI	Кронштейн	4	6	6	
G	Болт М8х16	8	11	11	
D	Шайба 8 широкая	6	8	8	
AJ	Пластина М8	2	2	2	








2.14. Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700 / - 60.01.1300

№	Наименование	Кол-во	Изображение
AK	Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700 / - 60.01.1300	1	
G	Болт М8х16	2	
AG	Пластина М8	2	

2.15. Бегунок


№	Наименование	Кол-во	Изображение
AL	Бегунок	1	
G	Болт М8х16	2	
AJ	Пластина М8	2	
D	Шайба 8 широкая	2	

2.16. Навесные аксессуары на экран

№	Наименование	Изображение
AN	Полка навесная на экран А4	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AO	Полка навесная на экран	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AP	Лоток навесной на экран А4	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AQ	Лоток навесной на экран	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AR	Держатель для полотенца	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AS	Держатель для ключей	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AT	Держатель для отвёрток	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AU	Полка навесная на экран под папку	 AY Саморез 4,2x9,5 - 2 шт.
AV	Кронштейн под монитор на экран	 AY Саморез 4,2x9,5 - 4 шт.
AW	Крючок навесной на экран	 AY Саморез 4,2x9,5 - 1 шт.
AX	Крючок навесной на экран с уклоном	 AY Саморез 4,2x9,5 - 1 шт.


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

3.1. Установка панели облицовочной на опору




При наличии панели облицовочной **W** установить её на опору **B** с помощью заклёпок потайных **X** (4x6) или саморезов **AM** (4,8x16). Вставить заглушки **E** в ножки опоры.

3.2. Установка опор и косынок



Установить опоры на столешницу **A** при помощи болтов **C** (M8x20) и шайб **D**. Затем установить косынку на опоры, используя болты **G** (M8x16) и шайбы **H**, а также на столешницу при помощи болтов **C** (M8x20) и шайб **D**.

3.3. Установка панелей промежуточных




Внимание!

При установке **двух** панелей промежуточных **I** в качестве нижней полки необходимо сначала закрепить их **между собой** саморезами **J** (5,5x16), затем присоединить их к опорам.

При установке **двух** панелей промежуточных **I** в качестве задней стенки необходимо соединить верхнюю панель промежуточную со столешницей саморезами **J** (5,5x16). Установить панели промежуточные **I** её на опору при помощи болтов **G** (M8x16) и шайб **H**, а затем на столешницу саморезами **J** (5,5x16).

3.4. Установка тумб подвесных ВЛ-К-003, ВЛ-К-009, ВЛ-К-014




Внимание!

До установки тумб необходимо вынуть ящики, отжав фиксаторы направляющих.

Установить на столешницу тумбу ВЛ-К-003 **R**, ВЛ-К-009 **U** или тумбу ВЛ-К-014 **Q** при помощи болтов **S** (M8x18) и шайб **D**.

3.5. Установка тумб ВЛ-К-010, ВЛ-К-015 и косынки для опоры




Внимание!

До установки тумб необходимо вынуть ящики, отжав фиксаторы направляющих.

Установить на столешницу тумбу ВЛ-К-010 **T** или тумбу ВЛ-К-015 **P** при помощи болтов **S** (M8x18) и шайб **D**. Установить опоры на столешницу **A** при помощи болтов **C** (M8x20) и шайб **D**. Затем установить косынку **F** на опоры, используя болты **G** (M8x16) и шайбы **H**, а также на столешницу при помощи болтов **C** (M8x20) и шайб **D**.

3.6. Установка тумб ВЛ-К-010, ВЛ-К-015 и полки-стенки



Внимание!


До установки тумб необходимо вынуть ящики, отжав фиксаторы направляющих.

Внимание!

Сначала установить полку, затем прикрепить стенку к полке и столешнице.

Установить на столешницу тумбу ВЛ-К-010 **T** и тумбу ВЛ-К-015 **P** при помощи болтов **S** (M8x18) и шайб **D**. Прикрепить полку **K** на тумбы с помощью винтов **M** (M6x12), шайб **O** и гаек **N**. Установить стенку **L** на полку и столешницу используя саморезы **J** (5,5x16).

3.7. Установка экрана




Установить упор левый **Z** и правый **AA** на экран **Y** при помощи винтов **M** (M6x12) и гаек **N**.

Затем установить экран на столешницу с помощью саморезов **J** (5,5x16).

После чего установить упоры на столешницу саморезами **J** (5,5x16).


3.8. Установка стоек экрана и консолей



Установить на экран стойки экрана **AB** при помощи винтов **M** (M6x12), шайб **O** и гаек **AC**.

Установить консоли **AD** на стойки экрана с помощью болтов **AE** (M8x50) и гаек **AF**.

3.9. Установка светильника и бегунка



Соединить кронштейны **AI** между собой, **наживив** на них болты **G** (M8x16) и гайки **AF**.

Затем установить кронштейны на консоль при помощи болтов **G** (M8x16), шайб **D** и гаек **AF**.


Завести светильник **AK** или бегунок **AL** в перекладину-направляющую **AG**.

Установить ограничительные пластины **AJ** на перекладину-направляющую при помощи болтов **G** (M8x16) и шайб **D**.

Завести перекладину-направляющую в кронштейны. Установить заглушки **AH**. Протянуть все метизы.

3.10. Установка аксессуаров на экран


Аксессуары на экран имеют зацепы для крепления к экрану. Завести зацепы в отверстия экрана, затем установить стопорные саморезы **AV** (4,2x9,5).




4. Характеристики

Габаритные размеры основных элементов			
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
ВЛ-К-100 Столешница	27,5	1000	700
ВЛ-К-150 Столешница	27,5	1500	700
ВЛ-К-200 Столешница	27,5	2000	700
ВЛ-К Опора	800	40	660
ВЛ-К Косынка для опоры	120	120	26
ВЛ-К-100 Панель промежуточная	315	920	25
ВЛ-К-150 Панель промежуточная	315	1420	25
ВЛ-К-200 Панель промежуточная	315	1920	25
ВЛ-К-150 Полка-Стенка	537	370	475
ВЛ-К-200 Полка-Стенка	537	870	475
ВЛ-К-003 Тумба инструментальная	400	412	600
ВЛ-К-009 Тумба инструментальная	600	565	600
ВЛ-К-010 Тумба инструментальная	800	565	600
ВЛ-К-014 Тумба инструментальная	600	565	600
ВЛ-К-015 Тумба инструментальная	800	565	600
ВЛ-К Панель облицовочная к опоре	557	25	577
ВЛ-К-100 Экран	476	990	35
ВЛ-К-150 Экран	476	1490	35
ВЛ-К-200 Экран	476	1990	35
ВЛ-К Экран Комплект упоров	450	30	150
ВЛ Стойка экрана	1240	33	32
Консоль	105	39	472
Перекладина-направляющая 100	25	1000	25
Перекладина-направляющая 150	25	1500	25
Перекладина-направляющая 200	25	2000	25
Светильник светодиодный ДиКом - 30.01.700	72	798	94
Светильник светодиодный ДиКом - 60.01.1300	72	1398	94
Бегунок	50	75	20
Полка навесная на экран А4	69	454	250
Полка навесная на экран	69	454	160
Лоток навесной на экран А4	244	279	75
Лоток навесной на экран	104	279	75
Держатель для полотенец	92	384	125
Держатель для ключей	244	60(120)	35
Держатель для отвёрток	89	384	35
Крючок навесной на экран	60	25	50


Варианты комплектации (модели) ДиКом ВЛ-К-100




ДиКом ВЛ-К-100-02
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-100-03
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-100-04
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-100-05
(500 кг)



ДиКом ВЛ-К-100-06
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-100-07
(750 кг)




ДиКом ВЛ-К-100-08
(750 кг)


Варианты комплектации (модели) ДиКом ВЛ-К-150




ДиКом ВЛ-К-150-02
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-03
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-04
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-05
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-06
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-07
(500 кг)



ДиКом ВЛ-К-150-08
(750 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-09
(750 кг)




ДиКом ВЛ-К-150-10
(750 кг)


Варианты комплектации (модели)
ДиКом ВЛ-К-200




ДиКом ВЛ-К-200-02
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-03
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-04
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-05
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-06
(500 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-07
(500 кг)



ДиКом ВЛ-К-200-08
(750 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-09
(750 кг)




ДиКом ВЛ-К-200-10
(750 кг)


Варианты комплектации (модели) ДиКом ВЛ-К Экранов




ДиКом ВЛ-К-100-Э1 Экран




ДиКом ВЛ-К-150-Э1 Экран




ДиКом ВЛ-К-200-Э1 Экран




ДиКом ВЛ-К-100-Э2 Экран




ДиКом ВЛ-К-150-Э2 Экран




ДиКом ВЛ-К-200-Э2 Экран



ДиКом ВЛ-К-100-Э3 Экран



ДиКом ВЛ-К-150-Э3 Экран



ДиКом ВЛ-К-200-Э3 Экран

5. Требования по безопасности

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
ВЛ-К Ящик	Рекомендуемая рабочая динамическая нагрузка - 30 кг (50 000 циклов)
ВЛ-К Полка	Максимально допустимая нагрузка - 60 кг
ВЛ-К Верстак	Максимально допустимая нагрузка - до 750 кг
ВЛ-К Экран	Максимально допустимая нагрузка - 50 кг

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу Верстака ДиКом ВЛ-К при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Гарантия - 3 года со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.